




광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-PPV-M6



어플리케이션		
동작원리		직접 반사형 센서
어플리케이션		작은 굽힘 반지름
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지		OKF; OUF; OOF
OKF		
광화이버 레인지	[mm]	20
OOF		
광화이버 레인지	[mm]	220
OUF		
광화이버 레인지	[mm]	20
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...80
기계적 데이터		
무게	[g]	48
감지부 버전		일자형
감지부 스레드		M6
감지부 길이	[mm]	35
총길이	[mm]	600

E20443



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-PPV-M6

최소 탄성반경	[mm]	10
섬유(파이버) 배열		
재질		어댑터: ABS
화이버 재질		PMMA
화이버 헤드 재질		스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질		PU
액세서리		
구성 부품		육각형 너트: 2 x M6, 스텐레스
		톱니 잠금 와셔: 2
		머리부분이 톱니모양인 암나사: 1 x M11
비고		
포장당		1 갯수