


E20450



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-P-A-R3/0,18M +10MM

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

동작원리: 투과형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지: OKF; OUF

OKF

광화이버 레인지 [mm]: 40

OUF

광화이버 레인지 [mm]: 40

작동 조건

주변온도 [°C]: -20...80

기계적 데이터

감지부 버전		ㄱ자형
감지부 직경 [mm]		3
감지부 길이 [mm]		10
총길이 [mm]		180; (+10 mm)
최소 탄성반경 [mm]		10
재질		어댑터: PPE
화이버 재질		유리

E20450



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-P-A-R3/0,18M +10MM

화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PVC
비고	
포장당	1 갯수