


## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH043MSS0005A04

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: EVC008

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



## 전기적 데이터

|       |     |            |
|-------|-----|------------|
| 동작 전압 | [M] | 10...30 DC |
|-------|-----|------------|

## 출력

|         |     |
|---------|-----|
| 전기적 디자인 | PNP |
|---------|-----|

## 작동 조건

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 주변온도 | [°C] | -25...90 |
|------|------|----------|

|      |       |
|------|-------|
| 보호등급 | IP 67 |
|------|-------|

## 기계적 데이터

|    |      |              |
|----|------|--------------|
| 크기 | [mm] | 27 x 15 x 39 |
|----|------|--------------|

|    |         |
|----|---------|
| 재질 | TPU 투명함 |
|----|---------|

|           |          |
|-----------|----------|
| 모듈형 본체 재질 | TPU, 투명함 |
|-----------|----------|

|       |           |
|-------|-----------|
| 너트 재질 | 황동, 니켈도금함 |
|-------|-----------|

## 디스플레이 / 작동 요소

|       |        |             |
|-------|--------|-------------|
| 디스플레이 | 스위칭 상태 | 2 x LED, 황색 |
|       | 작동     | 1 x LED, 녹색 |

## 비고

|     |      |
|-----|------|
| 포장당 | 1 갯수 |
|-----|------|

# E20479



## 소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH043MSS0005A04

### 전기적 연결


케이블: 5 m, PUR / PVC, 주황색, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### 전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 성형체: TPU, 투명함; 잠금: 황동, 니켈도금함



### 연결부



|      |         |
|------|---------|
| BK = | 코어 색상 : |
| BN = | 흑색      |
| BU = | 갈색      |
| WH = | 청색      |
|      | 흰색      |