




투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-M-V-E3/1M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E20492

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OKF; OUF
---------------------	----------

OKF

광화이버 레인지	[mm]	120
----------	------	-----

OUF

광화이버 레인지	[mm]	120
----------	------	-----

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...150
------	------	-----------

기계적 데이터

감지부 버전		일자형
감지부 직경	[mm]	3
감지부 길이	[mm]	10
총길이	[mm]	1000

E20499



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-M-V-E3/1M

최소 탄성반경	[mm]	20
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질		금속 실리콘
비고		
포장당		1 갯수