




광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-M6

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E20055
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션	
동작원리	직접 반사형 센서

범위	
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OKF; OUF

OKF	
광화이버 레인지 [mm]	20

OUF	
광화이버 레인지 [mm]	20

작동 조건	
주변온도 [°C]	-20...80

기계적 데이터	
감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M6
감지부 길이 [mm]	35
총길이 [mm]	600

E20503



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-M6

최소 탄성반경	[mm]	20
재질		어댑터: ABS
화이버 재질		아크릴
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		알루미늄
비고		
포장당		1 갯수