


# E20525



## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-M-V-M6/2,5m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



### 어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

### 범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지

OKF; OUF

### OKF

광화이버 레인지

[mm]

28

### OUF

광화이버 레인지

[mm]

28

### 작동 조건

주변온도

[°C]

-20...150

# E20525



## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-M-V-M6/2,5m

기계적 데이터	
감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M6
감지부 길이 [mm]	45
총길이 [mm]	2500
최소 탄성반경 [mm]	20
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	스테인레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질	금속 실리콘
비고	
포장당	1 갯수

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)