




광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-A-R4/0,14M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
동작원리	직접 반사형 센서	
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OKF; OUF	
OKF		
광화이버 레인지	[mm]	40
OUF		
광화이버 레인지	[mm]	40
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...150
기계적 데이터		
감지부 버전	┐자형	
감지부 직경	[mm]	4
감지부 길이	[mm]	10
총길이	[mm]	100; (+10 mm)
최소 탄성반경	[mm]	20
화이버 재질	유리	
화이버 헤드 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)	

E20566



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-A-R4/0,14M

화이버 피복 재질	금속 실리콘
비고	
포장당	1 갯수