




광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E20412
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션	
동작원리	직접 반사형 센서
범위	
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OKF; OUF
OKF	
광화이버 레인지	[mm] 40
OUF	
광화이버 레인지	[mm] 40
작동 조건	
주변온도	[°C] -20...80
기계적 데이터	
감지부 버전	┐자형
감지부 직경	[mm] 4
감지부 길이	[mm] 10
총길이	[mm] 156; (-6 mm)

E20569



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

최소 탄성반경	[mm]	20
재질	어댑터: PPE	
화이버 재질	유리	
화이버 헤드 재질	알루미늄	
화이버 피복 재질	PVC	
액세서리		
구성 부품	E20103	
비고		
포장당	1 갯수	