


투과형 센서를 통한 광화이버

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

동작원리	투과형 센서
------	--------

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OBF
---------------------	-----

OBF

광화이버 레인지 [mm]	200
---------------	-----

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...70
-----------	----------

기계적 데이터

감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M3
감지부 길이 [mm]	20
총길이 [mm]	600
최소 탄성반경 [mm]	30
화이버 재질	PMMA
화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PE

E20607



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

액세서리	
액세서리 (옵션)	광화이버용 절단기구:, E20600
비고	
포장당	1 갯수