


어댑터 플러그

ADAPTER PLUG US-100

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



전기적 데이터

동작 전압	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------	-----	---------------------

작동 조건

주변온도	[°C]	-40...85
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	0,013
마운팅 스레드		M16
재질		황동 니켈도금함
모듈형 본체 재질		황동, 니켈도금함

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 황동, 니켈도금함



E20685



어댑터 플러그

ADAPTER PLUG US-100

연결부

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
WH =	청색
	흰색