


광화이버용 렌즈 첨부

LENS ATTACHMENT M4 V2A



어플리케이션

디자인

투과형 광화이버용

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...230

기계적 데이터

무게

[g]

2,2

크기

[mm]

M4 / L = 12

스레드 지정

M4

재질

스테인레스 (1.4305 / 303); 유리

비고

포장당

1 갯수