




투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-M-V-M4/0,3M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E20505

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

동작원리

투과형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지

OKF; OUF

OKF

광화이버 레인지

[mm]

120

OUF

광화이버 레인지

[mm]

120

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...150

기계적 데이터

감지부 버전

일자형

감지부 스레드

M4

감지부 길이

[mm]

15

총길이

[mm]

300

E20726



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-M-V-M4/0,3M

최소 탄성반경	[mm]	20
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질		금속 실리콘
비고		
포장당		1 갯수