




광화이버 직접 반사형 센서

FT-18-A-A-M6/1M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션	
동작원리	직접 반사형 센서
범위	
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OGF
OGF	
광화이버 레인지 [mm]	15
작동 조건	
주변온도 [°C]	-40...290
기계적 데이터	
감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M6
감지부 길이 [mm]	25
총길이 [mm]	1000
최소 탄성반경 [mm]	20
재질	어댑터: PPE
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PVC

E20742



광화이버 직접 반사형 센서
FT-18-A-A-M6/1M

비고	
포장당	1 갯수