

E20768




광화이버 투과형 센서용 감지부

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E20767

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



어플리케이션

동작원리: 투과형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지: OB50; OBF; OO50

OB50

광화이버 레인지 [mm]: 45

OBF

광화이버 레인지 [mm]: 80

OO50

광화이버 레인지 [mm]: 120

작동 조건

주변온도 [°C]: -40...70

기계적 데이터

무게 [g]: 0,011

감지부 버전: 일자형

E20768



광화이버 투과형 센서용 감지부

FE-11-EPA-M5x30/F1x0,5

감지부 스레드	M5
총길이 [mm]	구성가능
섬유(파이버) 배열	●
재질	하우징: 황동 흰색 청동 코팅
화이버 재질	PMMA
화이버 헤드 재질	알루미늄
액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 4 x M5 워셔: 4
비고	
포장당	1 갯수