




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



작동 조건		
주변온도	[°C]	-30...70
기계적 데이터		
무게	[g]	45,8
감지부 버전		일자형
총길이	[mm]	2000; (한쪽면에 전선 설치함 2 x 1000 mm)
최소 탄성반경	[mm]	30
광화이버 직경	[mm]	1
화이버 재질		PMMA
화이버 피복 재질		PE
비고		
포장당		1 갯수