

E20773



릴 (reel)에 아크릴 광화이버

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M



작동 조건

주변온도	[°C]	-30...70
------	------	----------

기계적 데이터

무게	[g]	335,1
총길이	[mm]	20000; (구성가능)
최소 탄성반경	[mm]	30
섬유(파이버) 배열		●
광화이버 직경	[mm]	1
외부 직경	[mm]	2,2
화이버 재질		PMMA
화이버 피복 재질		PE

E20773



릴 (reel)에 아크릴 광화이버

ACRYLIC FIBRES ON REEL 20 M

비고

포장당

1 갯수