

E20776



릴 (reel)에 아크릴 광화이버
ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

단종제품

대체 제품: E20774
대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...70
기계적 데이터		
무게	[g]	317
총길이	[mm]	50000; (구성가능)
최소 탄성반경	[mm]	10
섬유(파이버) 배열		●
광화이버 직경	[mm]	0,5

E20776



릴 (reel)에 아크릴 광화이버

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

외부 직경	[mm]	1
화이버 재질		PMMA
화이버 피복 재질		PE
액세서리		
구성 부품		어댑터: 10 x OBF
비고		
포장당		1 갯수