



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

No scale drawing available

어플리케이션

동작원리 투과형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지 OBF

OBF

광화이버 레인지 [mm] 200

작동 조건

주변온도 [°C] -40...70

기계적 데이터

감지부 버전 일자형

총길이 [mm] 2000

최소 탄성반경 [mm] 30

화이버 재질 PMMA

화이버 헤드 재질 알루미늄

화이버 피복 재질 PE

액세서리

액세서리 (옵션) 광화이버용 절단기구:, E20600

비고

포장당 1 갯수