E20799

광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-M-V-R4/1m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E20495

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션		
동작원리		직접 반사형 센서
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지		OKF; OUF
OKF		
광화이버 레인지	[mm]	40
OUF		
광화이버 레인지	[mm]	40
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...150
기계적 데이터		
감지부 버전		ㄱ자형
총길이	[mm]	1000
최소 탄성반경	[mm]	20
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질		금속 실리콘
비고		
포장당		1 갯수