


광화이버 직접 반사형 센서

FT-50-V-V-M5/16/R



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OBF; ODF; OMF

OBF

광화이버 레인지

[mm]

150

ODF

광화이버 레인지

[mm]

1

OMF

광화이버 레인지

[mm]

175

작동 조건

주변온도

[°C]

-58...315

기계적 데이터

무게

[g]

127,5

감지부 버전

ㄱ자형

총길이

[mm]

900

최소 탄성반경

[mm]

19

섬유(파이버) 배열

①

화이버 재질

유리

E20824



광화이버 직접 반사형 센서

FT-50-V-V-M5/16/R

화이버 헤드 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 2 x M8
	클램핑 링: 2
	O 링: 2
비고	
포장당	1 갯수