


광화이버 직접 반사형 센서

FT-50-V-V-R5



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지

OBF; ODF; OMF

OBF

광화이버 레인지

[mm]

150

ODF

광화이버 레인지

[mm]

1

OMF

광화이버 레인지

[mm]

175

작동 조건

주변온도

[°C]

-58...315

기계적 데이터

무게

[g]

112

감지부 버전

ㄱ자형

감지부 직경

[mm]

5

총길이

[mm]

900

최소 탄성반경

[mm]

19

섬유(파이버) 배열



E20829



광화이버 직접 반사형 센서

FT-50-V-V-R5

화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
비고	
포장당	1 갯수