


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

## 범위

광화이버 앰프 타입을 보유한  
레인지

OKF; OUF

## OKF

광화이버 레인지

[mm]

20

## OUF

광화이버 레인지

[mm]

20

## 작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

## 기계적 데이터

감지부 버전

일자형

감지부 스레드

M4

총길이

[mm]

600

최소 탄성반경

[mm]

20

재질

어댑터: ABS

화이버 재질

유리

화이버 헤드 재질

알루미늄

E20835



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-A-M4

|           |      |
|-----------|------|
| 화이버 피복 재질 | PVC  |
| 비고        |      |
| 포장당       | 1 갯수 |