


E20838



소켓을 보유한 접속 케이블
ADOGH080MSS0005B08



어플리케이션		
특수성(시스템)		보호된 케이블
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 60 AC/DC
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	290,7
크기	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
재질		TPU
모듈형 본체 재질		TPU
너트 재질		아연 주조합, 니켈도금함
비고		
포장당		1 갯수

E20838



소켓을 보유한 접속 케이블


ADOGH080MSS0005B08

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 흑색, screen됨; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 성형체: TPU; 잠금: 아연 주조함, 니켈도금함



연결부

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

DIN 47100을 준수 한 색상 :
BN = 갈색
BU = 청색
GN = 녹색
GY = 회색
PK = 분홍색
WH = 흰색
YE = 황색
screen = 화면