


광화이버 직접 반사형 센서

FT-50-V-V-E4,7



어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
------	-----------

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OBF; ODF; OMF
---------------------	---------------

OBF

광화이버 레인지 [mm]	150
---------------	-----

ODF

광화이버 레인지 [mm]	1
---------------	---

OMF

광화이버 레인지 [mm]	175
---------------	-----

작동 조건

주변온도 [°C]	-58...315
-----------	-----------

기계적 데이터

무게 [g]	112,5
감지부 버전	일자형
감지부 직경 [mm]	4,7
총길이 [mm]	900
섬유(파이버) 배열	①
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)

비고

포장당	1 갯수
-----	------