




## 어플리케이션

디자인

클램프 마운팅, 반사장치용, Ø 80 mm

## 기계적 데이터

무게

[g]

389,2

마운팅 타입

평면; (M12)

재질

고정: 스텐레스 (1.4571/316Ti); 압착 실린더: 아연 주조합

## 액세서리

구성 부품

나사: 1 x M12 x 120

나사: 1 x M4 x 12

나사: 1 x M5 x 16

## 비고

포장당

1 갯수