



제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

No scale drawing available

어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OBF

OBF

광화이버 레인지 [mm]

8

작동 조건

주변온도 [°C]

-58...315

기계적 데이터

감지부 버전

일자형

감지부 직경 [mm]

8

총길이 [mm]

900

최소 탄성반경 [mm]

19

섬유(파이버) 배열



화이버 재질

유리

화이버 헤드 재질

스테인레스 (1.4305 / 303)

화이버 피복 재질

스테인레스 (1.4305 / 303)

비고

포장당

1 갯수