




미러반사형 레이저 센서용 반사경

REFLECTOR LASER TS-10



1 M3 8 mm 깊이

어플리케이션

디자인

라운드, 미러반사형 레이저 센서, M3

작동 조건

주변온도

[°C]

-10...60

기계적 데이터

무게

[g]

2,3

크기

[mm]

Ø 10 / L = 6

반사체 표면

[mm]

Ø 8

재질

나사: 스텐레스 (1.4401 / 316); 스프링 워셔: 스텐레스 (1.4401 / 316); 너트: 스텐레스 (1.4401 / 316); 프론트 패널: PMMA; 기본: ABS

비고

포장당

1 갯수