




광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-A-E3



어플리케이션		
동작원리	직접 반사형 센서	
어플리케이션	산업 환경에서 사용하기 위해	
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OKF; OUF; OOF	
OKF		
광화이버 레인지	[mm]	40
OOF		
광화이버 레인지	[mm]	200
OUF		
광화이버 레인지	[mm]	40
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...80
기계적 데이터		
무게	[g]	46
감지부 버전	일자형	
감지부 직경	[mm]	3
감지부 길이	[mm]	25
총길이	[mm]	600

E20052



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-A-E3

최소 탄성반경	[mm]	20
섬유(파이버) 배열		
재질		어댑터: PPE
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		PVC
액세서리		
구성 부품		E20105
비고		
포장당		1 갯수