


광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-A-R4



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

어플리케이션

산업 환경에서 사용하기 위해

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

광화이버 레인지

[mm]

340

OKF

광화이버 레인지

[mm]

40

OOF

광화이버 레인지

[mm]

200

OUF

광화이버 레인지

[mm]

40

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

기계적 데이터

무게

[g]

47

감지부 버전

ㄱ자형

감지부 직경

[mm]

4

E20054



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-A-R4

감지부 길이	[mm]	10
총길이	[mm]	600
최소 탄성반경	[mm]	20
섬유(파이버) 배열		①
재질		어댑터: PPE
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		PVC
액세서리		
구성 부품		E20103
비고		
포장당		1 갯수