


# E20055



## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-M6



어플리케이션	
동작원리	직접 반사형 센서
어플리케이션	높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
범위	
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OKF; OUF; OOF; OCF
OCF	
광화이버 레인지 [mm]	330
OKF	
광화이버 레인지 [mm]	40
OOF	
광화이버 레인지 [mm]	200
OUF	
광화이버 레인지 [mm]	40
작동 조건	
주변온도 [°C]	-40...290
기계적 데이터	
무게 [g]	48,5
감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M6

# E20055



## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-M6

총길이	[mm]	600
최소 탄성반경	[mm]	20; (고정 설비함)
섬유(파이버) 배열		①
재질		어댑터: ABS
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		알루미늄

<b>액세서리</b>	
구성 부품	육각형 너트: 2 x M6, 스텐레스 톱니 잠금 와셔: 2 머리부분이 톱니모양인 암나사: 1 x M11

<b>비고</b>	
포장당	1 갯수