


# E20058



## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-R4



어플리케이션	
동작원리	직접 반사형 센서
어플리케이션	산업 환경에서 사용하기 위해; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계
범위	
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
광화이버 레인지 [mm]	290
OKF	
광화이버 레인지 [mm]	40
OOF	
광화이버 레인지 [mm]	200
OUF	
광화이버 레인지 [mm]	40
작동 조건	
주변온도 [°C]	-40...290
기계적 데이터	
무게 [g]	51,5
감지부 버전	ㄱ자형
감지부 직경 [mm]	4

# E20058



## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-R4

감지부 길이	[mm]	10
총길이	[mm]	600
최소 탄성반경	[mm]	20; (고정 설비함)
섬유(파이버) 배열		①
재질		어댑터: ABS
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		알루미늄
<b>액세서리</b>		
구성 부품		마운팅 클램프:, E10221
<b>비고</b>		
포장당		1 갯수