


E20060



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-P-A-E2,5



어플리케이션	
동작원리	투과형 센서
어플리케이션	작은 굵힘 반지름
범위	
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
광화이버 레인지 [mm]	1020
OKF	
광화이버 레인지 [mm]	120
OOF	
광화이버 레인지 [mm]	400
OUF	
광화이버 레인지 [mm]	120
작동 조건	
주변온도 [°C]	-20...80
기계적 데이터	
무게 [g]	53,5
감지부 버전	일자형
감지부 직경 [mm]	2,5

E20060



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-P-A-E2,5

감지부 길이	[mm]	10
총길이	[mm]	600
최소 탄성반경	[mm]	10
섬유(파이버) 배열		●
재질		어댑터: PPE
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		PVC
액세서리		
구성 부품		E20106
비고		
포장당		1 갯수