




투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-P-A-R3



어플리케이션

동작원리

투과형 센서

어플리케이션

작은 굽힘 반지름

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OKF; OUF; OOF

OKF

광화이버 레인지

[mm]

120

OOF

광화이버 레인지

[mm]

400

OUF

광화이버 레인지

[mm]

120

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

기계적 데이터

무게

[g]

56

감지부 버전

ㄱ자형

감지부 직경

[mm]

3

감지부 길이

[mm]

10

총길이

[mm]

600

E20062



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-P-A-R3

최소 탄성반경	[mm]	10
섬유(파이버) 배열		●
재질		어댑터: PPE
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		PVC
액세서리		
구성 부품		E20104
비고		
포장당		1 갯수