


광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-M6/0,8M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
어플리케이션	높은 온도 저항; 혹독한 산업 환경에서 사용할 수 있는 견고한 설계

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OKF; OUF
---------------------	----------

OKF

광화이버 레인지 [mm]	40
---------------	----

OUF

광화이버 레인지 [mm]	40
---------------	----

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...290
-----------	-----------

기계적 데이터

감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M6
감지부 길이 [mm]	35
총길이 [mm]	800
최소 탄성반경 [mm]	20
재질	어댑터: ABS

E20067



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-M6/0,8M

화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	알루미늄
비고	
포장당	1 갯수