


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

동작원리

투과형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OKF; OUF

OKF

광화이버 레인지

[mm]

96

OUF

광화이버 레인지

[mm]

96

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

기계적 데이터

무게

[g]

0,063

감지부 버전

일자형

감지부 스레드

M4

감지부 길이

[mm]

15

총길이

[mm]

2000

최소 탄성반경

[mm]

10

섬유(파이버) 배열



E20073



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-P-A-M4/2M

재질	어댑터: PPE
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PVC
액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 4 x M4
	톱니 잠금 와셔: 4
	머리부분이 톱니모양인 암나사: 1 x M11
비고	
포장당	1 갯수