


## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-V-E1/1M



## 어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

어플리케이션

산업 환경에서 사용하기 위해

## 범위

광화이버 앰프 타입을 보유한  
레인지

OKF; OUF; OOF

## OKF

광화이버 레인지

[mm]

8

## OOF

광화이버 레인지

[mm]

24

## OUF

광화이버 레인지

[mm]

8

## 작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

## 기계적 데이터

무게

[g]

41

감지부 버전

일자형

감지부 직경

[mm]

1

감지부 길이

[mm]

5

총길이

[mm]

1000

# E20077



## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-V-E1/1M

|            |      |                     |
|------------|------|---------------------|
| 최소 탄성반경    | [mm] | 20                  |
| 섬유(파이버) 배열 |      |                     |
| 재질         |      | 어댑터: PPE            |
| 화이버 재질     |      | 유리                  |
| 화이버 헤드 재질  |      | 스텐레스 (1.4305 / 303) |
| 화이버 피복 재질  |      | PVC                 |
| 액세서리       |      |                     |
| 구성 부품      |      | 마운팅 클램프:, E20107    |
| 비고         |      |                     |
| 포장당        |      | 1 갯수                |