




투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-P-V-E1/0,1m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지		OKF; OUF
OKF		
광화이버 레인지	[mm]	50
OUF		
광화이버 레인지	[mm]	50
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...80
기계적 데이터		
감지부 버전		일자형
감지부 직경	[mm]	1
감지부 길이	[mm]	5
총길이	[mm]	100
최소 탄성반경	[mm]	10
재질		어댑터: PPE
화이버 재질		유리

E20089



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-P-V-E1/0,1m

화이버 헤드 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질	PVC
비고	
포장당	1 갯수