

E20148




광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-A-A-M8/2M

단종제품

대체 제품: E20137

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오!



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지

OIF

OIF

광화이버 레인지

[mm]

56

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...290

기계적 데이터

무게

[g]

164

감지부 버전

일자형

감지부 스레드

M8

총길이

[mm]

2000

최소 탄성반경

[mm]

30; (고정 설비함)

섬유(파이버) 배열



E20148



광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-A-A-M8/2M

재질	어댑터: PA
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	알루미늄
액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 2 x M8, 스텐레스
	톱니 잠금 와셔: 2
	머리부분이 톱니모양인 암나사: 1 x M30
비고	
포장당	1 갯수