


광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-A-E3/0,8M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: E20123

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OKF; OUF

OKF

광화이버 레인지

[mm]

40

OUF

광화이버 레인지

[mm]

40

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

기계적 데이터

감지부 버전

일자형

감지부 직경

[mm]

3

감지부 길이

[mm]

25

총길이

[mm]

800

E20149



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-A-E3/0,8M

최소 탄성반경	[mm]	20
재질	어댑터: PPE	
화이버 재질	유리	
화이버 헤드 재질	알루미늄	
화이버 피복 재질	PVC	
비고		
포장당	1 갯수	