


광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-P-A-M8



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

어플리케이션

산업 환경에서 사용하기 위해

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OIF

OIF

광화이버 레인지

[mm]

70

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

기계적 데이터

무게

[g]

93

감지부 버전

일자형

감지부 스레드

M8

총길이

[mm]

600

최소 탄성반경

[mm]

30

섬유(파이버) 배열

①

재질

어댑터: PA

화이버 재질

유리

화이버 헤드 재질

알루미늄

E20156



광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-P-A-M8

화이버 피복 재질	PVC
액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 2 x M8, 스텐레스
	톱니 잠금 와셔: 2
	머리부분이 톱니모양인 암나사: 1 x M30
비고	
포장당	1 갯수