




광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-P-A-R8



어플리케이션	
동작원리	직접 반사형 센서
어플리케이션	산업 환경에서 사용하기 위해
범위	
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OIF
OIF	
광화이버 레인지 [mm]	70
작동 조건	
주변온도 [°C]	-20...80
기계적 데이터	
무게 [g]	91
감지부 버전	7자형
감지부 직경 [mm]	8
총길이 [mm]	600
최소 탄성반경 [mm]	30
섬유(파이버) 배열	Ⓢ
재질	어댑터: PA
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	알루미늄

E20157



광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-P-A-R8

화이버 피복 재질	PVC
액세서리	
구성 부품	E20353
비고	
포장당	1 갯수