




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

동작원리: 투과형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지: OIF

OIF

광화이버 레인지 [mm]: 100

작동 조건

주변온도 [°C]: -40...290

기계적 데이터

무게 [g]	88,4
감지부 버전	ㄱ자형
감지부 직경 [mm]	3
총길이 [mm]	600
최소 탄성반경 [mm]	30; (고정 설비함)
섬유(파이버) 배열	●
재질	어댑터: PA
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	알루미늄

E20163



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-30-A-A-R3

화이버 피복 재질	알루미늄
액세서리	
구성 부품	E20103
비고	
포장당	1 갯수