




## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-V-V-M6

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



### 어플리케이션

동작원리: 직접 반사형 센서

### 범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지: OKF; OUF

#### OKF

광화이버 레인지 [mm]: 40

#### OUF

광화이버 레인지 [mm]: 40

### 작동 조건

주변온도 [°C]: -40...290

### 기계적 데이터

감지부 버전: 일자형

감지부 스레드: M6

감지부 길이 [mm]: 35

총길이 [mm]: 600

최소 탄성반경 [mm]: 20

섬유(파이버) 배열:

재질: 어댑터: ABS

# E20171



## 광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-V-V-M6

화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
<b>비고</b>	
포장당	1 갯수