


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

동작원리	직접 반사형 센서
------	-----------

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OKF; OUF
---------------------	----------

OKF

광화이버 레인지 [mm]	40
---------------	----

OUF

광화이버 레인지 [mm]	40
---------------	----

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...290
-----------	-----------

기계적 데이터

감지부 버전	일자형
감지부 스레드	M6
감지부 길이 [mm]	35
총길이 [mm]	600
최소 탄성반경 [mm]	20
재질	어댑터: ABS
화이버 재질	유리

E20183



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-V-M6/S

화이버 헤드 재질	스텐레스 (1.4571/316Ti)
화이버 피복 재질	알루미늄
비고	
포장당	1 갯수