


E20184



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-V-E1/0,2M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지

OKF; OUF

OKF

광화이버 레인지

[mm]

8

OUF

광화이버 레인지

[mm]

8

작동 조건

주변온도

[°C]

-40...290

E20184



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-V-E1/0,2M

기계적 데이터	
감지부 버전	일자형
감지부 직경 [mm]	1
감지부 길이 [mm]	5
총길이 [mm]	200; (-5 mm)
최소 탄성반경 [mm]	20
재질	어댑터: ABS
화이버 재질	유리
화이버 헤드 재질	스테인레스 (1.4305 / 303)
화이버 피복 재질	알루미늄
비고	
포장당	1 갯수

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)