


E20215



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-M6

단종제품



어플리케이션

동작원리: 직접 반사형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지: OKF; OUF; OOF

OKF

광화이버 레인지 [mm]: 40

OOF

광화이버 레인지 [mm]: 200

OUF

광화이버 레인지 [mm]: 40

작동 조건

주변온도 [°C]: -25...80

기계적 데이터

무게 [g]: 20,7

감지부 버전: 일자형; 직접 연결가능 함

총길이 [mm]: 26

섬유(파이버) 배열:

화이버 재질: 유리

E20215



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-M6

화이버 헤드 재질	스텐레스 (1.4305 / 303)
액세서리	
구성 부품	육각형 너트: 4 x M6, 스텐레스
	톱니 잠금 와셔: 2
	머리부분이 톱니모양인 암나사: 1 x M11
비고	
포장당	1 갯수