


광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-V-R1



어플리케이션

동작원리

직접 반사형 센서

어플리케이션

산업 환경에서 사용하기 위해

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한
레인지

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

광화이버 레인지

[mm]

40

OKF

광화이버 레인지

[mm]

6

OOF

광화이버 레인지

[mm]

24

OUF

광화이버 레인지

[mm]

6

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

기계적 데이터

무게

[g]

37

감지부 버전

ㄱ자형

감지부 직경

[mm]

1

E20230



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-P-V-R1

총길이	[mm]	600
최소 탄성반경	[mm]	20
섬유(파이버) 배열		①
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		스텐레스 (1.4301 / 304)
화이버 피복 재질		PVC
액세서리		
구성 부품		마운팅 클램프:, E20107
비고		
포장당		1 갯수