


투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-P-A-R3/1,5M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션

동작원리

투과형 센서

범위

광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지

OKF; OUF

OKF

광화이버 레인지

[mm]

108

OUF

광화이버 레인지

[mm]

108

작동 조건

주변온도

[°C]

-20...80

기계적 데이터

감지부 버전

ㄱ자형

감지부 직경

[mm]

3

감지부 길이

[mm]

10

총길이

[mm]

1500

최소 탄성반경

[mm]

10

재질

어댑터: PPE

화이버 재질

유리

E20235



투과형 센서를 통한 광화이버

FE-00-P-A-R3/1,5M

화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	PVC
액세서리	
구성 부품	E20104
비고	
포장당	1 갯수