




광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-M6/2,6M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
동작원리	직접 반사형 센서	
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지	OKF; OUF	
OKF		
광화이버 레인지	[mm]	28
OUF		
광화이버 레인지	[mm]	28
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...290
기계적 데이터		
감지부 버전	일자형	
감지부 스레드	M6	
감지부 길이	[mm]	35
총길이	[mm]	2600
최소 탄성반경	[mm]	20
재질	어댑터: ABS	
화이버 재질	유리	

E20245



광화이버 직접 반사형 센서

FT-00-A-A-M6/2,6M

화이버 헤드 재질	알루미늄
화이버 피복 재질	알루미늄
비고	
포장당	1 갯수