
E20248

광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-A-A-R8/3M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
동작원리		직접 반사형 센서
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지		OIF
OIF		
광화이버 레인지	[mm]	45
작동 조건		
주변온도	[°C]	-40...290
기계적 데이터		
무게	[g]	240
감지부 버전		ㄱ자형
감지부 직경	[mm]	8
총길이	[mm]	3000
최소 탄성반경	[mm]	30; (고정 설비함)
섬유(파이버) 배열		◐
재질		어댑터: PA
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		알루미늄

E20248

광화이버 직접 반사형 센서

FT-30-A-A-R8/3M

화이버 피복 재질	알루미늄
액세서리	
구성 부품	E20353
비고	
포장당	1 갯수